

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Maniglia in poliammide.

Versione:

nitrocarburo e ossidato nero.

Impugnatura blu, nera o rossa.

Nota:

Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l'apertura e la chiusura.

Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.

Su richiesta:

altri colori dell'impugnatura.

Accessori:

K0106

K0098

K0383


K0388

K0390

K0391

K0392


K0393



product
design
award

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile


Descrizione articolo/immagini prodotto




RAL 7021
 $\Delta = 0$

RAL 5002
 $\Delta = 1$

RAL 3020
 $\Delta = 3$



Disegni



Sintesi articoli

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile

Sintesi articoli

| N. ordine | Colore componenti | Disposizione dei fori | Angolo di apertura braccio di sostegno | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di tenuta F2 N | Forza di bloccaggio F3 N | Forza di bloccaggio F4 N | N. ordine angolare di fissaggio |
|--------------|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| K0660.004001 | blu oltremare RAL 5002 | 1 | 87° | 69° | 80 | 400 | 500 | 250 | 300 | K0098.02 |
| K0660.005001 | blu oltremare RAL 5002 | 2 | 86° | 67° | 100 | 650 | 900 | 550 | 620 | K0098.02 |
| K0660.006001 | blu oltremare RAL 5002 | 3 | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | K0098.04 |
| K0660.008001 | blu oltremare RAL 5002 | 3 | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | K0098.04 |
| K0660.010001 | blu oltremare RAL 5002 | 3 | 90° | 71° | 250 | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | K0098.06 |
| K0660.012001 | blu oltremare RAL 5002 | 4 | 88° | 68° | 280 | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | K0098.06 |
| K0660.004000 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 87° | 69° | 80 | 400 | 500 | 250 | 300 | K0098.02 |
| K0660.005000 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 86° | 67° | 100 | 650 | 900 | 550 | 620 | K0098.02 |
| K0660.006000 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | K0098.04 |
| K0660.008000 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | K0098.04 |
| K0660.010000 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 90° | 71° | 250 | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | K0098.06 |
| K0660.012000 | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 88° | 68° | 280 | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | K0098.06 |
| K0660.004003 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 87° | 69° | 80 | 400 | 500 | 250 | 300 | K0098.02 |
| K0660.005003 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 86° | 67° | 100 | 650 | 900 | 550 | 620 | K0098.02 |
| K0660.006003 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 86° | 67° | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | K0098.04 |
| K0660.008003 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 86° | 67° | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | K0098.04 |
| K0660.010003 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 90° | 71° | 250 | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | K0098.06 |
| K0660.012003 | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 88° | 68° | 280 | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | K0098.06 |

| N. ordine | Colore componenti | M | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | C2 | D | H | H1 | L | L1 |
|--------------|--------------------------|--------|------|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|-------|-------|-------|-------|
| K0660.004001 | blu oltremare RAL 5002 | M4x16 | 16 | 24 | 4 | 12,8 | 0,95 | 16 | 24 | 10,2 | 7,2 | 14,1 | 1,5 | 20 | 11,7 | 4,95 | 4,2 | 28,7 | 26,3 | 91,8 | 23,7 |
| K0660.005001 | blu oltremare RAL 5002 | M5x25 | 18 | 27 | 4,5 | 13,5 | - | 16,8 | 27,3 | 13,2 | 9,2 | - | 2 | 22,5 | 17,2 | 5,25 | 5,5 | 43,4 | 38,9 | 125,7 | 41,8 |
| K0660.006001 | blu oltremare RAL 5002 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | - | - | 28 | 39 | 17,5 | 12,5 | 23 | 2,5 | 43,5 | 25,4 | - | 5,5 | 63,7 | 59,6 | 186,6 | 60,5 |
| K0660.008001 | blu oltremare RAL 5002 | M8x45 | 26 | 44 | 9 | - | - | 31 | 45 | 21 | 16 | 24 | 2,5 | 41,5 | 32,2 | - | 6,2 | 73,9 | 70,1 | 223,1 | 74,9 |
| K0660.010001 | blu oltremare RAL 5002 | M10x55 | 41,5 | 59 | 9 | - | - | 43 | 59 | 26 | 19 | 39 | 3,5 | 47 | 40 | - | 8,8 | 94,8 | 88 | 279,4 | 103,9 |
| K0660.012001 | blu oltremare RAL 5002 | M12x70 | 44 | 65 | 10 | 40 | 1 | 42 | 67 | 28 | 21 | 40 | 3,5 | 47 | 52,3 | 13,5 | 8,5 | 104,8 | 101,6 | 314,7 | 122 |
| K0660.004000 | grigio nerastro RAL 7021 | M4x16 | 16 | 24 | 4 | 12,8 | 0,95 | 16 | 24 | 10,2 | 7,2 | 14,1 | 1,5 | 20 | 11,7 | 4,95 | 4,2 | 28,7 | 26,3 | 91,8 | 23,7 |
| K0660.005000 | grigio nerastro RAL 7021 | M5x25 | 18 | 27 | 4,5 | 13,5 | - | 16,8 | 27,3 | 13,2 | 9,2 | - | 2 | 22,5 | 17,2 | 5,25 | 5,5 | 43,4 | 38,9 | 125,7 | 41,8 |
| K0660.006000 | grigio nerastro RAL 7021 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | - | - | 28 | 39 | 17,5 | 12,5 | 23 | 2,5 | 43,5 | 25,4 | - | 5,5 | 63,7 | 59,6 | 186,6 | 60,5 |
| K0660.008000 | grigio nerastro RAL 7021 | M8x45 | 26 | 44 | 9 | - | - | 31 | 45 | 21 | 16 | 24 | 2,5 | 41,5 | 32,2 | - | 6,2 | 73,9 | 70,1 | 223,1 | 74,9 |
| K0660.010000 | grigio nerastro RAL 7021 | M10x55 | 41,5 | 59 | 9 | - | - | 43 | 59 | 26 | 19 | 39 | 3,5 | 47 | 40 | - | 8,8 | 94,8 | 88 | 279,4 | 103,9 |
| K0660.012000 | grigio nerastro RAL 7021 | M12x70 | 44 | 65 | 10 | 40 | 1 | 42 | 67 | 28 | 21 | 40 | 3,5 | 47 | 52,3 | 13,5 | 8,5 | 104,8 | 101,6 | 314,7 | 122 |
| K0660.004003 | rosso traffico RAL 3020 | M4x16 | 16 | 24 | 4 | 12,8 | 0,95 | 16 | 24 | 10,2 | 7,2 | 14,1 | 1,5 | 20 | 11,7 | 4,95 | 4,2 | 28,7 | 26,3 | 91,8 | 23,7 |
| K0660.005003 | rosso traffico RAL 3020 | M5x25 | 18 | 27 | 4,5 | 13,5 | - | 16,8 | 27,3 | 13,2 | 9,2 | - | 2 | 22,5 | 17,2 | 5,25 | 5,5 | 43,4 | 38,9 | 125,7 | 41,8 |
| K0660.006003 | rosso traffico RAL 3020 | M6x35 | 26 | 39 | 6,5 | - | - | 28 | 39 | 17,5 | 12,5 | 23 | 2,5 | 43,5 | 25,4 | - | 5,5 | 63,7 | 59,6 | 186,6 | 60,5 |
| K0660.008003 | rosso traffico RAL 3020 | M8x45 | 26 | 44 | 9 | - | - | 31 | 45 | 21 | 16 | 24 | 2,5 | 41,5 | 32,2 | - | 6,2 | 73,9 | 70,1 | 223,1 | 74,9 |
| K0660.010003 | rosso traffico RAL 3020 | M10x55 | 41,5 | 59 | 9 | - | - | 43 | 59 | 26 | 19 | 39 | 3,5 | 47 | 40 | - | 8,8 | 94,8 | 88 | 279,4 | 103,9 |
| K0660.012003 | rosso traffico RAL 3020 | M12x70 | 44 | 65 | 10 | 40 | 1 | 42 | 67 | 28 | 21 | 40 | 3,5 | 47 | 52,3 | 13,5 | 8,5 | 104,8 | 101,6 | 314,7 | 122 |