

# Pomelli a croce in ghisa con rivestimento in plastica a norma DIN 6335

Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

### Materiale:

Ghisa GJL 200.

### Versione:

con rivestimento in plastica.

### Nota:


Arancione RAL 2004,  
nero RAL 9005 opaco.

### Nota disegno:

Forma C: foro cieco

Forma E: foro cieco filettato

## Disegni



## Sintesi articoli

### Pomelli a croce in ghisa con rivestimento in plastica a norma DIN 6335

N. ordine	Forma	Colore corpo base	D	D1	D2	H	H3	T	T1
K0682.108	C	arancio	8	40	14	26	14	15	18
K0682.110	C	arancio	10	50	18	34	20	18	21
K0682.112	C	arancio	12	63	20	42	25	22	25
K0682.116	C	arancio	16	80	25	52	30	28	32
K0682.208	C	nero	8	40	14	26	14	15	18
K0682.210	C	nero	10	50	18	34	20	18	21
K0682.212	C	nero	12	63	20	42	25	22	25
K0682.216	C	nero	16	80	25	52	30	28	32
K0682.308	E	arancio	M8	40	14	26	14	15	-
K0682.310	E	arancio	M10	50	18	34	20	18	-
K0682.312	E	arancio	M12	63	20	42	25	22	-
K0682.316	E	arancio	M16	80	25	52	30	28	-
K0682.408	E	nero	M8	40	14	26	14	15	-
K0682.410	E	nero	M10	50	18	34	20	18	-
K0682.412	E	nero	M12	63	20	42	25	22	-

**Pomelli a croce in ghisa con rivestimento in plastica a norma DIN 6335****Sintesi articoli**

N. ordine	Forma	Colore corpo base	D	D1	D2	H	H3	T	T1
K0682.416	E	nero	M16	80	25	52	30	28	-