


## Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

#### Materiale:

Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.

#### Versione:

Acciaio classe di resistenza 04, zincato o brunito galvanicamente.

Acciaio inox A2, non trattato.


Acciaio inox A4, non trattato.

#### Nota:

Questo dado esagonale viene utilizzato per collegamenti a vite con capacità di carico limitata, ad es. come controdado in snodi a forcella o teste a snodo.

La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.

### Disegni



### Sintesi articoli

#### Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035

N. ordine	Materiale corpo base	Superficie corpo base	Versione 2	D	E	H	SW	DIN	ISO
K0700.006	acciaio	zincatura galvanica	filettatura destrorsa	M6X0,75	11,05	3,2	10	DIN 439	-
K0700.008	acciaio	zincatura galvanica	filettatura destrorsa	M8X1	14,38	4	13	DIN 439	-
K0700.05	acciaio	zincatura galvanica	filettatura destrorsa	M5	8,79	2,7	8	DIN 439	ISO 4035
K0700.06	acciaio	zincatura galvanica	filettatura destrorsa	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	ISO 4035
K0700.061	acciaio	zincatura galvanica	filettatura sinistrorsa	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	ISO 4035
K0700.08	acciaio	zincatura galvanica	filettatura destrorsa	M8	14,38	4	13	DIN 439	ISO 4035
K0700.081	acciaio	zincatura galvanica	filettatura sinistrorsa	M8	14,38	4	13	DIN 439	ISO 4035
K0700.10	acciaio	zincatura galvanica	filettatura destrorsa	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.101	acciaio	zincatura galvanica	filettatura sinistrorsa	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.103	acciaio	zincatura galvanica	filettatura destrorsa	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.1031	acciaio	zincatura galvanica	filettatura sinistrorsa	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.104	acciaio	zincatura galvanica	filettatura destrorsa	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.1041	acciaio	zincatura galvanica	filettatura sinistrorsa	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.12	acciaio	zincatura galvanica	filettatura destrorsa	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.121	acciaio	zincatura galvanica	filettatura sinistrorsa	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.123	acciaio	zincatura galvanica	filettatura destrorsa	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.1231	acciaio	zincatura galvanica	filettatura sinistrorsa	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.124	acciaio	zincatura galvanica	filettatura destrorsa	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.1241	acciaio	zincatura galvanica	filettatura sinistrorsa	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.16	acciaio	zincatura galvanica	filettatura destrorsa	M16	26,76	8	24	DIN 439	ISO 4035
K0700.161	acciaio	zincatura galvanica	filettatura sinistrorsa	M16	26,76	8	24	DIN 439	ISO 4035
K0700.163	acciaio	zincatura galvanica	filettatura destrorsa	M16x1,5	26,76	8	24	DIN 439	-
K0700.183	acciaio	zincatura galvanica	filettatura destrorsa	M18x1,5	29,56	9	27	DIN 439	-
K0700.203	acciaio	zincatura galvanica	filettatura destrorsa	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
K0700.2031	acciaio	zincatura galvanica	filettatura sinistrorsa	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-

## Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035

## Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Superficie corpo base	Versione 2	D	E	H	SW	DIN	ISO
K0700.223	acciaio	zincatura galvanica	filettatura destrorsa	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-
K0700.2231	acciaio	zincatura galvanica	filettatura sinistrorsa	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-
K0700.14	acciaio	zincatura galvanica	filettatura destrorsa	M14	24,49	7	22	DIN 439	-
K0700.20	acciaio	zincatura galvanica	filettatura destrorsa	M20	32,95	10	30	DIN 439	ISO 4035
K0700.24	acciaio	zincatura galvanica	filettatura destrorsa	M24	39,55	12	36	DIN 439	ISO 4035
K0700.30	acciaio	zincatura galvanica	filettatura destrorsa	M30	50,85	15	46	DIN 439	ISO 4035
K0700.205	acciaio	brunito	filettatura destrorsa	M5	8,79	2,7	8	DIN 439	ISO 4035
K0700.206	acciaio	brunito	filettatura destrorsa	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	ISO 4035
K0700.2063	acciaio	brunito	filettatura destrorsa	M6X0,75	11,05	3,2	10	DIN 439	-
K0700.208	acciaio	brunito	filettatura destrorsa	M8	14,38	4	13	DIN 439	ISO 4035
K0700.2083	acciaio	brunito	filettatura destrorsa	M8X1	14,38	4	13	DIN 439	-
K0700.210	acciaio	brunito	filettatura destrorsa	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.2103	acciaio	brunito	filettatura destrorsa	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.212	acciaio	brunito	filettatura destrorsa	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.2124	acciaio	brunito	filettatura destrorsa	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.216	acciaio	brunito	filettatura destrorsa	M16	26,76	8	24	DIN 439	ISO 4035
K0700.2163	acciaio	brunito	filettatura destrorsa	M16x1,5	26,76	8	24	DIN 439	-
K0700.2203	acciaio	brunito	filettatura destrorsa	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
K0700.2243	acciaio	brunito	filettatura destrorsa	M24x2	39,6	12	36	DIN 439	-
K0700.105	acciaio inox A2	grezzo	filettatura destrorsa	M5	8,79	2,7	8	DIN 439	ISO 4035
K0700.106	acciaio inox A2	grezzo	filettatura destrorsa	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	ISO 4035
K0700.1061	acciaio inox A2	grezzo	filettatura sinistrorsa	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	ISO 4035
K0700.1062	acciaio inox A2	grezzo	filettatura destrorsa	M6X0,75	11,05	3,2	10	DIN 439	-
K0700.108	acciaio inox A2	grezzo	filettatura destrorsa	M8	14,38	4	13	DIN 439	ISO 4035
K0700.1081	acciaio inox A2	grezzo	filettatura sinistrorsa	M8	14,38	4	13	DIN 439	ISO 4035
K0700.1083	acciaio inox A2	grezzo	filettatura destrorsa	M8X1	14,38	4	13	DIN 439	-
K0700.110	acciaio inox A2	grezzo	filettatura destrorsa	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.1101	acciaio inox A2	grezzo	filettatura sinistrorsa	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.1103	acciaio inox A2	grezzo	filettatura destrorsa	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.11031	acciaio inox A2	grezzo	filettatura sinistrorsa	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.1104	acciaio inox A2	grezzo	filettatura destrorsa	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.11041	acciaio inox A2	grezzo	filettatura sinistrorsa	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.112	acciaio inox A2	grezzo	filettatura destrorsa	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.1121	acciaio inox A2	grezzo	filettatura sinistrorsa	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.1123	acciaio inox A2	grezzo	filettatura destrorsa	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.11231	acciaio inox A2	grezzo	filettatura sinistrorsa	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.1124	acciaio inox A2	grezzo	filettatura destrorsa	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.11241	acciaio inox A2	grezzo	filettatura sinistrorsa	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.116	acciaio inox A2	grezzo	filettatura destrorsa	M16	26,76	8	24	DIN 439	ISO 4035
K0700.1161	acciaio inox A2	grezzo	filettatura sinistrorsa	M16	26,76	8	24	DIN 439	ISO 4035
K0700.1163	acciaio inox A2	grezzo	filettatura destrorsa	M16x1,5	26,76	8	24	DIN 439	-
K0700.120	acciaio inox A2	grezzo	filettatura destrorsa	M20	32,95	10	30	DIN 439	ISO 4035
K0700.1203	acciaio inox A2	grezzo	filettatura destrorsa	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
K0700.12031	acciaio inox A2	grezzo	filettatura sinistrorsa	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
K0700.1223	acciaio inox A2	grezzo	filettatura destrorsa	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-
K0700.12231	acciaio inox A2	grezzo	filettatura sinistrorsa	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-
K0700.1243	acciaio inox A2	grezzo	filettatura destrorsa	M24x2	39,6	12	36	DIN 439	-
K0700.114	acciaio inox A2	grezzo	filettatura destrorsa	M14	24,49	7	22	DIN 439	-
K0700.1244	acciaio inox A2	grezzo	filettatura destrorsa	M24	39,55	12	36	DIN 439	ISO 4035
K0700.605	acciaio inox A4	grezzo	filettatura destrorsa	M5	8,79	2,7	8	DIN 439	ISO 4035
K0700.606	acciaio inox A4	grezzo	filettatura destrorsa	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	ISO 4035
K0700.6062	acciaio inox A4	grezzo	filettatura destrorsa	M6X0,75	11,05	3,2	10	DIN 439	-
K0700.608	acciaio inox A4	grezzo	filettatura destrorsa	M8	14,38	4	13	DIN 439	ISO 4035
K0700.6083	acciaio inox A4	grezzo	filettatura destrorsa	M8X1	14,38	4	13	DIN 439	-
K0700.610	acciaio inox A4	grezzo	filettatura destrorsa	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.6103	acciaio inox A4	grezzo	filettatura destrorsa	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.6104	acciaio inox A4	grezzo	filettatura destrorsa	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.612	acciaio inox A4	grezzo	filettatura destrorsa	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.6123	acciaio inox A4	grezzo	filettatura destrorsa	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.6124	acciaio inox A4	grezzo	filettatura destrorsa	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.614	acciaio inox A4	grezzo	filettatura destrorsa	M14	24,49	7	22	DIN 439	-
K0700.616	acciaio inox A4	grezzo	filettatura destrorsa	M16	26,76	8	24	DIN 439	ISO 4035

## Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035

### Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	Superficie corpo base	Versione 2	D	E	H	SW	DIN	ISO
<b>K0700.6163</b>	acciaio inox A4	grezzo	filettatura destrorsa	M16x1,5	26,76	8	24	DIN 439	-
<b>K0700.620</b>	acciaio inox A4	grezzo	filettatura destrorsa	M20	32,95	10	30	DIN 439	ISO 4035
<b>K0700.6203</b>	acciaio inox A4	grezzo	filettatura destrorsa	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
<b>K0700.6223</b>	acciaio inox A4	grezzo	filettatura destrorsa	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-
<b>K0700.6244</b>	acciaio inox A4	grezzo	filettatura destrorsa	M24	39,55	12	36	DIN 439	ISO 4035
<b>K0700.6243</b>	acciaio inox A4	grezzo	filettatura destrorsa	M24x2	39,6	12	36	DIN 439	-