


## Magneti (magneti piatti) in SmCo forma A

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

#### Materiale:

Alloggiamento in acciaio.  
Nucleo magnetico SmCo.

#### Versione:

Alloggiamento zincato.

#### Nota:

Magnete piatto, sistema schermato. I magneti piatti con nucleo SmCo hanno una forza adesiva da tre a cinque volte superiore rispetto a quelli AlNiCo o in ferrite dura.


#### Range di temperatura:

max. 200 °C.

#### Nota disegno:

1) Superficie di contatto

### Disegni



### Sintesi articoli

N. ordine	Forma	D	H	Forza di adesione N
K0550.01	A	6 ±0,15	4,5	5
K0550.02	A	8 ±0,15	4,5	11
K0550.03	A	10 ±0,15	4,5	20
K0550.04	A	13 ±0,15	4,5	40
K0550.05	A	16 ±0,15	4,5	60
K0550.06	A	20 ±0,15	6	90
K0550.07	A	25 ±0,15	7	150
K0550.08	A	32 ±0,20	7	220