

# Pomelli zigrinati forma C, con graduazione standard

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

### Materiale:

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.  
Boccola in acciaio.

### Versione:

Bussola passivata blu.

### Nota:

Disponibile nella versione senza scala, con una tacca oppure con una scala da 20 tacche e 10 cifre.

Δ Inserire qui il colore del tappo desiderato. Per il tappo colore grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.

### Su richiesta:

Scale speciali.

### Nota disegno:


Forma A: non graduato

Forma B: con tacca

Forma C: con graduazione standard

1) Perno filettato per il fissaggio (per la forma C tra i numeri 5 e 6)

## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
K0248.3105	C	grigio nerastro RAL 7021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31051	C	arancione RAL 2004	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31052	C	verde segnale RAL6032	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31053	C	blu RAL5017	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31055	C	grigio luce RAL 7035	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31056	C	rosso traffico RAL 3020	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31057	C	giallo navone RAL 1021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.3206	C	grigio nerastro RAL 7021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32061	C	arancione RAL 2004	6	26	23	23	M3	26	12	6	10

## Pomelli zigrinati forma C, con graduazione standard

### Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
K0248.32062	C	verde segnale RAL6032	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32063	C	blu RAL5017	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32065	C	grigio luce RAL 7035	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32066	C	rosso traffico RAL 3020	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32067	C	giallo navone RAL 1021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.3308	C	grigio nerastro RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33081	C	arancione RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33082	C	verde segnale RAL6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33083	C	blu RAL5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33085	C	grigio luce RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33086	C	rosso traffico RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33087	C	giallo navone RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14