

## Maniglie profilate in alluminio zigrinate, profilo a L

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

#### Materiale:

Profilo in alluminio EN AW-6060.


#### Versione:

Profilo in alluminio, vibrofinitura, opacizzato e anodizzato colore naturale o nero.

#### Nota:

Altre lunghezze a piacere.

### Disegni



### Sintesi articoli

#### Maniglie profilate

N. ordine	Colore corpo base	Forma	A	D	H	L	T	Capacità di carico N
K0232.20301	anodizzata naturale	B	30	M4	26	45	25	200
K0232.20302	anodizzato nero	B	30	M4	26	45	25	200
K0232.20451	anodizzata naturale	B	45	M4	26	60	25	200
K0232.20452	anodizzato nero	B	45	M4	26	60	25	200
K0232.20701	anodizzata naturale	B	70	M4	26	85	25	200
K0232.20702	anodizzato nero	B	70	M4	26	85	25	200
K0232.20901	anodizzata naturale	B	90	M4	26	105	25	200
K0232.20902	anodizzato nero	B	90	M4	26	105	25	200
K0232.21051	anodizzata naturale	B	105	M4	26	120	25	200
K0232.21052	anodizzato nero	B	105	M4	26	120	25	200
K0232.21201	anodizzata naturale	B	120	M4	26	135	25	200
K0232.21202	anodizzato nero	B	120	M4	26	135	25	200