

Maniglie a incasso in alluminio ripiegabili, fissaggio con 2 viti

Descrizione articolo/immagini prodotto

19"



Descrizione

Materiale:

Maniglia e maniglia a cerniera realizzate con profilo in alluminio.

Cappellotti in poliammide.

Forma B fissaggio con 2 viti a testa svasata, acciaio.

Versione:

Corpo della maniglia e maniglia sabbiati con microsfere di vetro, satinati e anodizzati colore nero o naturale. Profilo di gomma colore nero. Viti di fissaggio zincate.

Nota:

Le maniglie profilate a cerniera forma B possono essere fissate, in alternativa, con 2 viti a testa svasata dall'esterno.

Due cave a croce per viti M4 consentono un collegamento a terra e possono fungere da ausili di montaggio per componenti supplementari.


Montaggio:

Una volta inserito il profilo di gomma inferiore, si premono i due tappi laterali sulla maniglia. A questo punto, la maniglia viene inserita a meno di 45° sopra il bordo inferiore dell'apertura per il montaggio e premuta contro la parete del supporto.

Secondo il modello, ora il 2° profilo di gomma viene pressato nella cava superiore oppure il fissaggio si effettua con 2 viti a testa svasata.

Maniglie a incasso in alluminio riapribili, fissaggio con 2 viti

Disegni



Sintesi articoli

Maniglie profilate a cerniera

N. ordine	Colore corpo base	Forma	Versione 2	H	L	L1	T	Apertura per il montaggio	Capacità di carico N
K0239.10021	nero	B	avvitabile	90	100	115	19,5	107 x 73	500
K0239.11821	nero	B	avvitabile	90	118	133	19,5	125 x 73	500
K0239.16721	nero	B	avvitabile	90	167	182	19,5	174 x 73	500
K0239.10023	naturale	B	avvitabile	90	100	115	19,5	107 x 73	500
K0239.11823	naturale	B	avvitabile	90	118	133	19,5	125 x 73	500
K0239.16723	naturale	B	avvitabile	90	167	182	19,5	174 x 73	500

Maniglie a incasso in alluminio ripiegabili, fissaggio con 2 viti

Sintesi articoli
