

Tampone in gomma e acciaio tipo DS piede a ventosa con filettatura esterna

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.

Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.

Versione:

Acciaio zincato.

Nota:

I tamponi in gomma sono utilizzati, tra le altre cose, per il supporto di aggregati e come battuta di arresto per limitare la corsa della molla delle masse in movimento. A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.

Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.


Range di temperatura:

Da -30 °C a +80 °C

Su richiesta:

Altre durezza Shore.

Disegni



Sintesi articoli

Tampone di gomma tipo DS piede a ventosa

N. ordine	D	H	G	L	Rigidità della molla N/mm	Carico N
K0572.01501457	15	14	M4	13	50	100
K0572.02501857	25	18,5	M6	18	95	285
K0572.03002857	30	28,5	M8	23	97	340
K0572.04002857	40	28	M8	23	120	480
K0572.05002857	50	28	M10	28	220	990
K0572.07003057	70	30	M10	28	360	2160
K0572.07503757	75	37	M12	37	390	3510
K0572.10005057	100	50	M16	42	540	8100

**Tampone in gomma e acciaio tipo DS piede a ventosa con filettatura
esterna**

Sintesi articoli
