




## Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

#### Materiale:

Acciaio inox.

Maniglia in poliammide.

#### Versione:

non trattato.

Impugnatura blu, nera o rossa.

#### Nota:

Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l'apertura e la chiusura.

Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.

#### Su richiesta:

altri colori dell'impugnatura.

#### Accessori:

K0106

K0384


K0390

K0392

K0667

# Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

Disegni



## Sintesi articoli

### Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piedino orizzontale, acciaio inox

N. ordine	Colore componenti	Disposizione dei fori	Angolo di apertura braccio di sostegno	Angolo di apertura maniglia	Forza manuale FH N	Forza di tenuta F1 N	Forza di tenuta F2 N	Forza di bloccaggio F3 N	Forza di bloccaggio F4 N
K0660.104001	blu oltremare RAL 5002	1	87°	69°	80	400	500	250	300
K0660.105001	blu oltremare RAL 5002	2	86°	67°	100	650	900	550	620
K0660.106001	blu oltremare RAL 5002	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0660.108001	blu oltremare RAL 5002	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0660.104000	grigio nerastro RAL 7021	1	87°	69°	80	400	500	250	300
K0660.105000	grigio nerastro RAL 7021	2	86°	67°	100	650	900	550	620
K0660.106000	grigio nerastro RAL 7021	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0660.108000	grigio nerastro RAL 7021	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0660.104003	rosso traffico RAL 3020	1	87°	69°	80	400	500	250	300
K0660.105003	rosso traffico RAL 3020	2	86°	67°	100	650	900	550	620
K0660.106003	rosso traffico RAL 3020	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0660.108003	rosso traffico RAL 3020	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400

N. ordine	Colore componenti	M	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C	C2	D	H	H1	L	L1
K0660.104001	blu oltremare RAL 5002	M4x16	16	24	4	12,8	0,95	16	24	10,2	7,2	12,5	1,5	20	11,7	4,95	4,2	28,7	26,3	91,8	23,7
K0660.105001	blu oltremare RAL 5002	M5x25	18	27	4,5	13,5	-	16,8	27,3	13,2	9,2	-	2	22,5	17,2	5,25	5,5	43,4	38,9	125,7	41,8
K0660.106001	blu oltremare RAL 5002	M6x35	26	39	6,5	-	-	28	39	17,5	12,5	23	2,5	43,5	25,4	-	5,5	63,7	59,6	186,6	60,5
K0660.108001	blu oltremare RAL 5002	M8x45	26	44	9	-	-	31	45	21	16	24	2,5	41,5	32,2	-	6,2	73,9	70,1	223,1	74,9
K0660.104000	grigio nerastro RAL 7021	M4x16	16	24	4	12,8	0,95	16	24	10,2	7,2	12,5	1,5	20	11,7	4,95	4,2	28,7	26,3	91,8	23,7
K0660.105000	grigio nerastro RAL 7021	M5x25	18	27	4,5	13,5	-	16,8	27,3	13,2	9,2	-	2	22,5	17,2	5,25	5,5	43,4	38,9	125,7	41,8
K0660.106000	grigio nerastro RAL 7021	M6x35	26	39	6,5	-	-	28	39	17,5	12,5	23	2,5	43,5	25,4	-	5,5	63,7	59,6	186,6	60,5
K0660.108000	grigio nerastro RAL 7021	M8x45	26	44	9	-	-	31	45	21	16	24	2,5	41,5	32,2	-	6,2	73,9	70,1	223,1	74,9
K0660.104003	rosso traffico RAL 3020	M4x16	16	24	4	12,8	0,95	16	24	10,2	7,2	12,5	1,5	20	11,7	4,95	4,2	28,7	26,3	91,8	23,7
K0660.105003	rosso traffico RAL 3020	M5x25	18	27	4,5	13,5	-	16,8	27,3	13,2	9,2	-	2	22,5	17,2	5,25	5,5	43,4	38,9	125,7	41,8
K0660.106003	rosso traffico RAL 3020	M6x35	26	39	6,5	-	-	28	39	17,5	12,5	23	2,5	43,5	25,4	-	5,5	63,7	59,6	186,6	60,5
K0660.108003	rosso traffico RAL 3020	M8x45	26	44	9	-	-	31	45	21	16	24	2,5	41,5	32,2	-	6,2	73,9	70,1	223,1	74,9

**Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox**

Sintesi articoli

---

