

## Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

#### Materiale:

Acciaio inox.  
Maniglia in poliammide.  
Staffa di sbloccaggio in TPE.

#### Versione:

non trattato.  
Impugnatura blu, nera o rossa.

#### Nota:

Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l'apertura e la chiusura.  
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.  
Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.

#### Su richiesta:

altri colori dell'impugnatura.

#### Accessori:

K0106  
K0384  
K0390  
K0392  
K0667

#### Nota disegno:

- 1) Perno di arresto posizione 1
- 2) Perno di arresto posizione 2


# Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

Descrizione articolo/immagini prodotto



# Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

Disegni



## Sintesi articoli

### Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

N. ordine	Colore componenti	Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 1	Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 2	Angolo di apertura braccio di sostegno senza battuta	Angolo di apertura maniglia posizione 1	Angolo di apertura maniglia posizione 2	Forza manuale FH N	Forza di tenuta F1 N	Forza di tenuta F2 N	Forza di bloccaggio F3 N	Forza di bloccaggio F4 N
K0663.106101	blu oltremare RAL 5002	56°	83°	141°	46°	56°	160	1350	1650	920	1050
K0663.108101	blu oltremare RAL 5002	13°	93°	158°	26°	61°	190	2000	2800	940	1350
K0663.106100	grigio nerastro RAL 7021	56°	83°	141°	46°	56°	160	1350	1650	920	1050
K0663.108100	grigio nerastro RAL 7021	13°	93°	158°	26°	61°	190	2000	2800	940	1350
K0663.106103	rosso traffico RAL 3020	56°	83°	141°	46°	56°	160	1350	1650	920	1050
K0663.108103	rosso traffico RAL 3020	13°	93°	158°	26°	61°	190	2000	2800	940	1350

N. ordine	Colore componenti	Disposizione dei fori	M	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	B6	C	C2	D	H	L	L1
K0663.106101	blu oltremare RAL 5002	3	M6x35	14	29	7	12	10,2	5,2	17,5	12,5	53,4	37,6	5,5	5,5	175,7	86,5	53
K0663.108101	blu oltremare RAL 5002	3	M8x45	21	39	9	19	10,2	5,2	20,6	15,6	51,1	49	6,5	6,8	207,6	107	62
K0663.106100	grigio nerastro RAL 7021	3	M6x35	14	29	7	12	10,2	5,2	17,5	12,5	53,4	37,6	5,5	5,5	175,7	86,5	53
K0663.108100	grigio nerastro RAL 7021	3	M8x45	21	39	9	19	10,2	5,2	20,6	15,6	51,1	49	6,5	6,8	207,6	107	62
K0663.106103	rosso traffico RAL 3020	3	M6x35	14	29	7	12	10,2	5,2	17,5	12,5	53,4	37,6	5,5	5,5	175,7	86,5	53
K0663.108103	rosso traffico RAL 3020	3	M8x45	21	39	9	19	10,2	5,2	20,6	15,6	51,1	49	6,5	6,8	207,6	107	62