



Curve di potenza



Perno filettato con esagono incassato




Pinza di traino K0910.3240...



Quota di regolazione per limite di coppia (mm)


Con una forza di bloccaggio di 900 N, la quota di regolazione per il limite di coppia è di 5 mm, la forza manuale dell'impugnatura è di 120 N.

Pinza di traino K0910.4050...




Quota di regolazione per limite di coppia (mm)

Staffa girevole K0912....3232




Quota di regolazione per limite di coppia (mm)

Staffa girevole K0912....4540




Quota di regolazione per limite di coppia (mm)

Bloccaggio laterale K0928.0500
Bloccaggio laterale K0928.0501



Quota di regolazione per limite di coppia (mm)

Bloccaggio laterale K0928.0800
Bloccaggio laterale K0928.0801



Quota di regolazione per limite di coppia (mm)

Osservazione:
le curve di potenza illustrate sopra valgono per tenditori sgrassati