


Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 180 mm

Descrizione articolo/immagini prodotto



Cerniere con molle di chiusura

Cerniere con molle di apertura



Descrizione

Materiale:

Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Molla di trazione in acciaio inox.

Versione:

Acciaio grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.

Nota:

Cerniere in versione rullata.
Angolo di apertura 270°.

Coppia della molla in apertura:

$M(0^\circ) : 1,7 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 1,1 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 0,56 \text{ Nm}$

Coppia della molla in chiusura :

$M(0^\circ) : 0,56 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 1,1 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 1,7 \text{ Nm}$

Forma A: senza fori

Forma B: con fori

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I valori determinati possono essere influenzati dall'ampia varietà di materiali su cui sono fissate le cerniere, dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.

Sintesi articoli

Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 180 mm

N. ordine	Forma	Versione 1	Materiale corpo base	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N
K1176.4018000	A	molla di apertura	acciaio	40	-	180	-	-	4	1,5	4150	10750
K1176.4018001	B	molla di apertura	acciaio	40	22,7	180	60	4	4	1,5	4150	10750
K1176.14018000	A	molla di apertura	acciaio inox A2	40	-	180	-	-	4	1,5	4150	10750
K1176.14018001	B	molla di apertura	acciaio inox A2	40	22,7	180	60	4	4	1,5	4150	10750
K1176.4018010	A	molla di richiamo	acciaio	40	-	180	-	-	4	1,5	4150	10750
K1176.4018011	B	molla di richiamo	acciaio	40	22,7	180	60	4	4	1,5	4150	10750
K1176.14018010	A	molla di richiamo	acciaio inox A2	40	-	180	-	-	4	1,5	4150	10750
K1176.14018011	B	molla di richiamo	acciaio inox A2	40	22,7	180	60	4	4	1,5	4150	10750