


## Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 240 mm

### Descrizione articolo/immagini prodotto



Cerniere con molle di chiusura



Cerniere con molla di apertura



### Descrizione

#### Materiale:

Acciaio o acciaio inox 1.4301.  
Molla di trazione in acciaio inox.

#### Versione:

Acciaio grezzo o zincato.  
Acciaio inox non trattato.

#### Nota:

Cerniere in versione rullata.  
Angolo di apertura 270°.

Coppia della molla in apertura:

$M(0^\circ) : 2,55 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 1,68 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 0,84 \text{ Nm}$

Coppia della molla in chiusura :

$M(0^\circ) : 0,84 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 1,68 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 2,55 \text{ Nm}$

Forma A: senza fori

Forma B: con fori


I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I valori determinati possono essere influenzati dall'ampia varietà di materiali su cui sono fissate le cerniere, dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.

## Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 240 mm

### Disegni



### Sintesi articoli

#### Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 240 mm

N. ordine	Forma	Versione 1	Materiale corpo base	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N
K1177.4024000	A	molla di apertura	acciaio	40	-	240	-	-	4	1,5	5800	13100
K1177.4024001	B	molla di apertura	acciaio	40	22,7	240	60	4	4	1,5	5800	13100
K1177.14024000	A	molla di apertura	acciaio inox A2	40	-	240	-	-	4	1,5	9200	20400
K1177.14024001	B	molla di apertura	acciaio inox A2	40	22,7	240	60	4	4	1,5	9200	20400
K1177.4024010	A	molla di richiamo	acciaio	40	-	240	-	-	4	1,5	5800	13100
K1177.4024011	B	molla di richiamo	acciaio	40	22,7	240	60	4	4	1,5	5800	13100
K1177.14024010	A	molla di richiamo	acciaio inox A2	40	-	240	-	-	4	1,5	9200	20400
K1177.14024011	B	molla di richiamo	acciaio inox A2	40	22,7	240	60	4	4	1,5	9200	20400