

Magneti con filetto interno (magneti piatti) in ferrite dura

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico in ferrite dura.

Versione:

Alloggiamento zincato.

Nota:

Sistema schermato.


Range di temperatura:

max. 200 °C.

Nota disegno:

1) Superficie di contatto

Disegni



Sintesi articoli

Magneti con filetto interno (magneti piatti) in ferrite dura

N. ordine	D	D1	H	Forza di adesione N
K1394.2504	25 ±0,15	M4	7	36
K1394.3204	32 ±0,2	M4	7	75
K1394.4004	40 ±0,2	M4	8	90
K1394.5006	50 ±0,2	M6	10	170
K1394.5008	50 ±0,2	M8	10	170
K1394.6308	63 ±0,2	M8	14	290
K1394.8008	80 ±0,25	M8	18	550
K1394.8010	80 ±0,25	M10	18	550