

Pomelli con filettatura esterna

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Termoindurente PF 31.
Acciaio o acciaio inox.


Versione:

Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.

Su richiesta:

Altre lunghezze di viti.

Disegni



Sintesi articoli

Pomelli con filettatura esterna

N. ordine	Materiale componenti	D	D1	D2	H	L
K1289.1805X10	acciaio automatico	M5	18	10	15	10
K1289.2106X10	acciaio automatico	M6	21	12	17	10
K1289.2506X10	acciaio automatico	M6	25	14	21	10
K1289.3308X15	acciaio automatico	M8	33	18	29	15
K1289.11805X10	acciaio inox	M5	18	10	15	10
K1289.12106X10	acciaio inox	M6	21	12	17	10
K1289.12506X10	acciaio inox	M6	25	14	21	10
K1289.13308X15	acciaio inox	M8	33	18	29	15

