

## Pomelli a lobi in plastica con chiave con filettatura interna

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

#### Materiale:

Maniglia termoplastica.

Boccola in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inossidabile 1.4305..

#### Versione:

Maniglia nero-grigio RAL7021 o rosso simile RAL3020.

Parti in acciaio passivate di blu.

Acciaio inox lucido.

#### Nota:

I pomelli a lobi a chiave impediscono l'allentamento incontrollato dello stesso, mediante il cilindro di chiusura si innesca o si interrompe un collegamento tra impugnatura e parte filettata.

I pomelli a cinque lobi chiudibili sono forniti con 2 chiavi ciascuno.


La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta).

La serratura è a chiusura universale, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.

#### Su richiesta:

Altre versioni.

### Disegni



### Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	Colore corpo base	D	D1	D2	H	H1	T
K1378.6806	acciaio	grigio nerastro	M6	68	24	10	45,5	17
K1378.6808	acciaio	grigio nerastro	M8	68	24	10	45,5	17
K1378.6810	acciaio	grigio nerastro	M10	68	24	10	45,5	17
K1378.06806	acciaio inox	grigio nerastro	M6	68	24	10	45,5	17
K1378.06808	acciaio inox	grigio nerastro	M8	68	24	10	45,5	17
K1378.06810	acciaio inox	grigio nerastro	M10	68	24	10	45,5	17
K1378.846806	acciaio	rosso	M6	68	24	10	45,5	17
K1378.846808	acciaio	rosso	M8	68	24	10	45,5	17
K1378.846810	acciaio	rosso	M10	68	24	10	45,5	17
K1378.0846806	acciaio inox	rosso	M6	68	24	10	45,5	17

## Pomelli a lobi in plastica con chiave con filettatura interna

### Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	Colore corpo base	D	D1	D2	H	H1	T
K1378.0846808	acciaio inox	rosso	M8	68	24	10	45,5	17
K1378.0846810	acciaio inox	rosso	M10	68	24	10	45,5	17