

Pomelli a lobi in plastica con chiave con filettatura esterna

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Maniglia termoplastica.

Gambo filettato in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inossidabile 1.4305.

Versione:

Maniglia nero-grigio RAL7021 o rosso simile RAL3020.

Parti in acciaio passivate di blu.

Acciaio inox lucido.

Nota:

I pomelli a lobi a chiave impediscono l'allentamento incontrollato dello stesso, mediante il cilindro di chiusura si innesca o si interrompe un collegamento tra impugnatura e parte filettata.

I pomelli a cinque lobi chiudibili sono forniti con 2 chiavi ciascuno.


La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta).

La serratura è a chiusura universale, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.

Su richiesta:

Altre versioni.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	Colore corpo base	D	D1	D2	H	H1	L
K1378.6808X20	acciaio	grigio nerastro	M8	68	24	10	45,5	20
K1378.6810X20	acciaio	grigio nerastro	M10	68	24	10	45,5	20
K1378.06808X20	acciaio inox	grigio nerastro	M8	68	24	10	45,5	20
K1378.06810X20	acciaio inox	grigio nerastro	M10	68	24	10	45,5	20
K1378.846808X20	acciaio	rosso	M8	68	24	10	45,5	20
K1378.846810X20	acciaio	rosso	M10	68	24	10	45,5	20
K1378.0846808X20	acciaio inox	rosso	M8	68	24	10	45,5	20
K1378.0846810X20	acciaio inox	rosso	M10	68	24	10	45,5	20

