

Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Supporti laterali per maniglia in plastica PA6.
Tubo di collegamento in plastica PVC.

Versione:

Supporto laterale con microstruttura, colore nero.
Tubo di collegamento tornito, nero

Nota:

Forma A:
Pulsante (Invertitore)
2 LED
Connettore 8 poli

Forma B:

Arresto di emergenza (2 contatti di apertura)
Pulsante (invertitore)
2 LED
Connettore 12 poli

Connettore montato nella staffa della maniglia dall'asse del tubo inferiore.
Connettore con cavo (K1498) da 10 m disponibile come accessorio. Da ordinare separatamente.

Tipo di protezione: IP65 con connettore a spina avvitato.

Disponibile maniglia tubolare da abbinare a livello ottico senza funzione di commutazione elettrica (K1528).

Montaggio:

Dal lato anteriore.

Nota disegno:


- 1) Arresto di emergenza
- 2) LED rosso
- 3) LED verde
- 4) Pulsante
- 5) Connettore, M12x1

Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante

Descrizione articolo/immagini prodotto



Disegni



Sintesi articoli

Maniglia tubolare in plastica con funzione di commutazione elettrica

N. ordine	Forma	A	B	B1	D	H	H1	H2	L	L1	L2	Capacità di carico N
K1529.180	A	180	48	32	8,5	80	10	60	230	13	-	1000
K1529.1180	B	180	48	32	8,5	80	10	60	230	13	30	1000