

Cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio inox 1.4310.

Versione:

Superficie non trattata.



Nota:

Grazie alla coppia costante e stabile, le cerniere permettono un posizionamento dello sportello a piacere con qualsiasi angolazione.

Angolo di apertura 270°.

Accessori:

Cerniere in acciaio inox K1517



Cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata

Sintesi articoli

Cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata

N. ordine	Forma	A	A1	B	B1	D	D1	S	Max. coppia Nm
K1518.55853	A	55	38	85	48	6,3	12	2	3
K1518.55855	A	55	38	85	48	6,3	16	2	5
K1518.65858	A	65	50	85	48	6,3	18	3	8
K1518.551154	B	55	38	115	45	6,3	12	2	4,5