

Cerniere in plastica, divisibili, smontabili

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Descrizione del prodotto:

Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio.

I perni delle cerniere possono essere rimossi senza attrezzi, consentendo di separare e collegare rapidamente le metà delle cerniere.

Le cerniere vengono utilizzate su sportelli, coperchi o telai.

Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.

Materiale:

Termoplastica rinforzata con fibra di vetro.

Perno e accessori in acciaio inox 1.4305.

Perno in acciaio.

Versione:

Cerniera nera simile a RAL 9005.

Perno della cerniera in acciaio inox lucido.

Perno dell'asse in acciaio zincato.

Accessori non trattati.

Nota:

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.

Vantaggi:

montaggio/smontaggio senza attrezzi

Su richiesta:

Combinazioni di diverse lunghezze delle lamelle delle cerniere.

Fornitura:

Due metà di cerniera.

Perno dell'asse selezionato e/o accessori.

Accessori:

K0776 Perno a innesto con bloccaggio pieghevole.

Perno con testa ISO 2341.

Perno a innesto con anello portachiavi.

K1136 Copiglia DIN EN ISO 1234.

K0367 Anello portachiavi.

Nota disegno:

Forma A: con perno a innesto

Forma B: con perno/testa e anello portachiavi

Forma C: con perno/testa e copiglia


Forma D: con Steckbolzen/bloccaggio pieghevole

Cerniere in plastica, divisibili, smontabili

Descrizione articolo/immagini prodotto

- 2) perno a innesto
- 3) copiglia
- 4) anello portachavi

Disegni



Sintesi articoli

Cerniere in plastica, divisibili, smontabili

N. ordine	Forma	Tipo di stampo	Materiale componenti	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	D1	D2	D3	H	F1 N	F2 N
K1963.25151501	A	-	acciaio inox	52	15	15	26	26	48	28	6,6	6	14	9	625	425
K1963.30181801	A	-	acciaio inox	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
K1963.35202001	A	-	acciaio inox	71	20	20	35,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
K1963.40232301	A	-	acciaio inox	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
K1963.45252501	A	-	acciaio inox	87	25	25	43,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
K1963.50282801	A	-	acciaio inox	97	27,5	27,5	48,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	425
K1963.60333301	A	-	acciaio inox	115	32,5	32,5	57,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	850	175
K1963.25151502	B	-	acciaio inox	52	15	15	26	26	48	28	6,6	6	14	9	625	425
K1963.30181802	B	-	acciaio inox	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
K1963.35202002	B	-	acciaio inox	71	20	20	35,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
K1963.40232302	B	-	acciaio inox	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
K1963.45252502	B	-	acciaio inox	87	25	25	43,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
K1963.50282802	B	-	acciaio inox	97	27,5	27,5	48,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	425
K1963.60333302	B	-	acciaio inox	115	32,5	32,5	57,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	850	175
K1963.25151503	C	-	acciaio inox	52	15	15	26	26	48	28	6,6	6	14	9	625	425
K1963.30181803	C	-	acciaio inox	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
K1963.35202003	C	-	acciaio inox	71	20	20	35,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
K1963.40232303	C	-	acciaio inox	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
K1963.45252503	C	-	acciaio inox	87	25	25	43,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
K1963.50282803	C	-	acciaio inox	97	27,5	27,5	48,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	425
K1963.60333303	C	-	acciaio inox	115	32,5	32,5	57,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	850	175
K1963.25151504	D	-	acciaio	52	15	15	26	26	48	28	6,6	6	14	9	625	425
K1963.30181804	D	-	acciaio	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
K1963.35202004	D	-	acciaio	71	20	20	35,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
K1963.40232304	D	-	acciaio	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
K1963.45252504	D	-	acciaio	87	25	25	43,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450

Cerniere in plastica, divisibili, smontabili

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Tipo di stampo	Materiale componenti	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	D1	D2	D3	H	F1 N	F2 N
K1963.50282804	D	-	acciaio	97	27,5	27,5	48,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	425
K1963.60333304	D	-	acciaio	115	32,5	32,5	57,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	850	175