

Roulette pivotante ou fixe modèle lourd

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps : tôle d'acier forte épaisseur.

Roues : bandage en caoutchouc élastique à armature en fil d'acier.

Corps de roue : tôle mécano soudée.

Finition :

Boîtier : tôle d'acier emboutie galvanisée.


Chape, plaque de support et boulon central : renforcé. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé. Roues équipées de paliers à billes de précision.

Nota :

Ces roues présentent une résistance accrue aux chocs et aux collisions ; elles sont conçues pour durer. Axe vissé.

Roulette pivotante ou fixe modèle lourd

Dessins



Aperçu des articles

Roulette pivotante ou fixe modèle lourd

| Référence | Désignation | Finition 1 | Type de palier | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | R | Charge admissible en kg |
|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|---|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|-------------------------|
| K1763.100401 | Roulette fixe | sans système de blocage | roulement à billes | - | 40 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | - | 180 |
| K1763.125501 | Roulette fixe | sans système de blocage | roulement à billes | - | 50 | 80 | 75 | 110 | 125 | 11 | 170 | 140 | 105 | - | 280 |

Roulette pivotante ou fixe modèle lourd

Aperçu des articles

| Référence | Désignation | Finition 1 | Type de palier | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | R | Charge admissible en kg |
|---------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|-------------------------|
| K1763.160501 | Roulette fixe | sans système de blocage | roulement à billes | - | 50 | 80 | 75 | 110 | 160 | 11 | 202 | 140 | 105 | - | 400 |
| K1763.200501 | Roulette fixe | sans système de blocage | roulement à billes | - | 50 | 80 | 75 | 110 | 200 | 11 | 245 | 140 | 105 | - | 500 |
| K1763.250601 | Roulette fixe | sans système de blocage | roulement à billes | - | 60 | 80 | 75 | 110 | 250 | 11 | 295 | 140 | 105 | - | 700 |
| K1763.10040 | Roulette pivotante | sans système de blocage | roulement à billes | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 180 |
| K1763.12550 | Roulette pivotante | sans système de blocage | roulement à billes | 55 | 50 | 80 | 75 | 110 | 125 | 11 | 170 | 140 | 105 | 117,5 | 280 |
| K1763.16050 | Roulette pivotante | sans système de blocage | roulement à billes | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 160 | 11 | 202 | 140 | 105 | 145 | 400 |
| K1763.20050 | Roulette pivotante | sans système de blocage | roulement à billes | 70 | 50 | 80 | 75 | 110 | 200 | 11 | 245 | 140 | 105 | 170 | 500 |
| K1763.25060 | Roulette pivotante | sans système de blocage | roulement à billes | 82 | 60 | 80 | 75 | 110 | 250 | 11 | 295 | 140 | 105 | 207 | 700 |
| K1763.100402 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | roulement à billes | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 180 |
| K1763.125502 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | roulement à billes | 55 | 50 | 80 | 75 | 110 | 125 | 11 | 170 | 140 | 105 | 117,5 | 280 |
| K1763.160502 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | roulement à billes | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 160 | 11 | 202 | 140 | 105 | 145 | 400 |
| K1763.200502 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | roulement à billes | 70 | 50 | 80 | 75 | 110 | 200 | 11 | 245 | 140 | 105 | 170 | 500 |
| K1763.250602 | Roulette pivotante | avec système de blocage stop-top | roulement à billes | 82 | 60 | 80 | 75 | 110 | 250 | 11 | 295 | 140 | 105 | 207 | 700 |