

Roulette pivotante ou fixe modèle lourd

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps : tôle d'acier forte épaisseur.

Roues : PA 6.

Finition :

Tôle d'acier : emboutie galvanisée. Chape et plaque support renforcées; boulon central haute résistance. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé. Roues équipées de paliers lisses.

Nota :


Axe vissé. Ces roues présentent une résistance accrue aux chocs et à l'usure.

Roulette pivotante ou fixe modèle lourd


Dessins

Roulette pivotante

Roulette fixe



Palier de la couronne de pivotement :



Aperçu des articles

Roulette pivotante ou fixe modèle lourd

Référence	Désignation	Finition 1	Type de palier	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Charge admissible en kg
K1771.100371	Roulette fixe	sans système de blocage	palier lisse	-	37	60	-	85	100	9	140	100	80	-	280

Roulette pivotante ou fixe modèle lourd

Aperçu des articles

Référence	Désignation	Finition 1	Type de palier	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Charge admissible en kg
K1771.125401	Roulette fixe	sans système de blocage	palier lisse	-	40	60	-	85	125	9	165	100	80	-	300
K1771.150501	Roulette fixe	sans système de blocage	palier lisse	-	50	80	75	110	150	11	197	140	105	-	400
K1771.200501	Roulette fixe	sans système de blocage	palier lisse	-	50	80	75	110	200	11	245	140	105	-	600
K1771.10037	Roulette pivotante	sans système de blocage	palier lisse	45	37	60	-	85	100	9	140	100	80	95	280
K1771.12540	Roulette pivotante	sans système de blocage	palier lisse	45	40	60	-	85	125	9	165	100	80	107,5	300
K1771.15050	Roulette pivotante	sans système de blocage	palier lisse	65	50	80	75	110	150	11	197	140	105	140	400
K1771.20050	Roulette pivotante	sans système de blocage	palier lisse	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	600
K1771.100372	Roulette pivotante	avec système de blocage stop-top	palier lisse	45	37	60	-	85	100	9	140	100	80	95	280
K1771.125402	Roulette pivotante	avec système de blocage stop-top	palier lisse	45	40	60	-	85	125	9	165	100	80	107,5	300
K1771.150502	Roulette pivotante	avec système de blocage stop-top	palier lisse	65	50	80	75	110	150	11	197	140	105	140	400
K1771.200502	Roulette pivotante	avec système de blocage stop-top	palier lisse	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	600