

# Rotelle zigrinate con impugnatura, Forma M, con foro trasversale e perno filettato

Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

### Materiale:


Resina termoplastica, colore grigio nerastro.  
Boccola in acciaio 5.8.

### Versione:

Acciaio passivato blu.



## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	L1	T
K0262.1106	M	grigio nerastro RAL 7021	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11061	M	arancione RAL 2004	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11062	M	verde segnale RAL6032	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11063	M	blu RAL5017	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11065	M	grigio luce RAL 7035	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11066	M	rosso traffico RAL 3020	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11067	M	giallo navone RAL 1021	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.1206	M	grigio nerastro RAL 7021	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12061	M	arancione RAL 2004	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12062	M	verde segnale RAL6032	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12063	M	blu RAL5017	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12065	M	grigio luce RAL 7035	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12066	M	rosso traffico RAL 3020	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10

## Rotelle zigrinate con impugnatura, Forma M, con foro trasversale e perno filettato

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	L1	T
K0262.12067	M	giallo navone RAL 1021	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.1308	M	grigio nerastro RAL 7021	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13081	M	arancione RAL 2004	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13082	M	verde segnale RAL6032	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13083	M	blu RAL5017	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13085	M	grigio luce RAL 7035	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13086	M	rosso traffico RAL 3020	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13087	M	giallo navone RAL 1021	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14