

Pomelli zigrinati forma B, con tacca

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio.

Versione:

Bussola passivata blu.

Nota:

Disponibile nella versione senza scala, con una tacca oppure con una scala da 20 tacche e 10 cifre.

Δ Inserire qui il colore del tappo desiderato. Per il tappo colore grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.

Su richiesta:

Scale speciali.

Nota disegno:


Forma A: non graduato

Forma B: con tacca

Forma C: con graduazione standard

1) Perno filettato per il fissaggio (per la forma C tra i numeri 5 e 6)

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
K0248.2105	B	grigio nerastro RAL 7021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.21051	B	arancione RAL 2004	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.21052	B	verde segnale RAL6032	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.21053	B	blu RAL5017	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.21055	B	grigio luce RAL 7035	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.21056	B	rosso traffico RAL 3020	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.21057	B	giallo navone RAL 1021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.2206	B	grigio nerastro RAL 7021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.22061	B	arancione RAL 2004	6	26	23	23	M3	26	12	6	10

Pomelli zigrinati forma B, con tacca

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
K0248.22062	B	verde segnale RAL6032	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.22063	B	blu RAL5017	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.22065	B	grigio luce RAL 7035	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.22066	B	rosso traffico RAL 3020	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.22067	B	giallo navone RAL 1021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.2308	B	grigio nerastro RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.23081	B	arancione RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.23082	B	verde segnale RAL6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.23083	B	blu RAL5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.23085	B	grigio luce RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.23086	B	rosso traffico RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.23087	B	giallo navone RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14