

Magnete (Flachgreifer) aus SmCo

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse Stahl.
Magnetkern SmCo.

Ausführung:

Gehäuse verzinkt.

Hinweis:

Flachgreifer, geschirmtes System. Flachgreifer mit SmCo-Kern haben eine drei- bis fünfmal höhere Haftkraft gegenüber AlNiCo bzw. Hartferrit-Greifern.


Temperaturbereich:

max. 200 °C.

Zeichnungshinweis:

1) Haftfläche

Zeichnungen



Artikelübersicht

Magnete (Flachgreifer) aus SmCo

Bestellnummer Form A	Bestellnummer Form B	D	D1	D2	H	H1	T	Haftkraft N
K0550.01	K0550.11	6 ±0,15	-/6	-/M3	4,5	-/11,5	-/6	5
K0550.02	K0550.12	8 ±0,15	-/6	-/M3	4,5	-/11,5	-/6	11
K0550.03	K0550.13	10 ±0,15	-/6	-/M3	4,5	-/11,5	-/6	20
K0550.04	K0550.14	13 ±0,15	-/6	-/M3	4,5	-/11,5	-/6	40
K0550.05	K0550.15	16 ±0,15	-/6	-/M4	4,5	-/11,5	-/6	60
K0550.06	K0550.16	20 ±0,15	-/8	-/M4	6	-/13	-/7,5	90
K0550.07	K0550.17	25 ±0,15	-/8	-/M4	7	-/14	-/7,5	150
K0550.08	K0550.18	32 ±0,20	-/10	-/M5	7	-/15,5	-/8,5	220

Magnete (Flachgreifer) aus SmCo

Artikelübersicht
