

## Zugspanner (Heavy)

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

---



### Beschreibung

**Werkstoff:**

Gehäuse, Spannring und Griffstange Vergütungsstahl.  
Griff Duroplast PF 31.

**Ausführung:**

Gehäuse und Spannring gehärtet und brüniert.  
Griffstange brüniert.  
Griff schwarz.

**Hinweis:**


Die Angaben der empfohlenen Werkstücktoleranzen beim Spannen mit dem Spannbolzen (Heavy) müssen eingehalten werden. Um das Werkstück sicher zu spannen, muß die Griffstange zwischen empfohlener Spannposition und Endpunkt liegen.

\* Max. Werkstückstärke siehe Spannbolzen K0911 (Maß C).

\*\* Zulässige Handkraft für den Griff.

# Zugspanner (Heavy)

## Zeichnungen



## Artikelübersicht

### Zugspanner (Heavy)

Bestellnummer	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Spannkraft N	Empfohlene Toleranz für Werkstückstärke	Handkraft FH N	Haltekraft N
K0911.506501	50	65	28	12	36	M8x14	26	2	10	40	160	6000	±0,5*	600**	8000
K0911.638001	63	80	34	16	45	M10x18	28	2,5	12	50	180	8000	±0,8*	600**	14000

