

Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Stahl brüniert

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Ausrasten
durch Anheben



Beschreibung

Werkstoff:

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.

Ausführung:

Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile brüniert.


Hinweis:

Es werden serienmäßig geliefert:
orange RAL 2004.

Auf Anfrage:

Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Klemmhebel flach mit Innengewinde

Klemmhebel Zinkdruckguss flach mit Innengewinde, Gewindeinsatz Stahl brüniert

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl
K0737.2062	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20
K0737.2082	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20
K0737.3082	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	3	M8	14	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22
K0737.3102	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	3	M10	14	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22