

# Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Gehäuse Stahl.  
Magnetkern Hartferrit.

#### Ausführung:

Gehäuse verzinkt.

#### Hinweis:

Geschirmtes System.


#### Temperaturbereich:

max. 200 °C.

#### Zeichnungshinweis:

1) Haftfläche

## Zeichnungen



## Artikelübersicht

### Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit

Bestellnummer	D	D1	H	Haftkraft N
K1394.2504	25 ±0,15	M4	7	36
K1394.3204	32 ±0,2	M4	7	75
K1394.4004	40 ±0,2	M4	8	90
K1394.5006	50 ±0,2	M6	10	170
K1394.5008	50 ±0,2	M8	10	170
K1394.6308	63 ±0,2	M8	14	290
K1394.8008	80 ±0,25	M8	18	550
K1394.8010	80 ±0,25	M10	18	550