


Tête de bridage ronde

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Tête de bridage ronde en acier de traitement.
Vis CHC en acier.


Finition :

Tête de bridage ronde brunie.
Vis CHC classe de résistance 10.9.

Nota :

Pour le serrage de pièces cylindriques d'un diamètre de 30 à 200 mm. Se fixe directement sur le mors de serrage standard ou sur le mors de serrage brut adapté à la situation.

Dessins



Aperçu des articles

Tête de bridage ronde

Aperçu des articles

Tête de bridage ronde

Référence	Assorti à
K0945.135010	Tous les étaux de serrage 3 axes et 5 axes