

Aimant plat avec taraudage en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps en acier.

Noyau magnétique NdFeB (Néodyme).

Revêtement de protection en caoutchouc synthétique.

Finition :

Corps zingué.

Revêtement de protection en caoutchouc noir.

Nota :

Aimants plats avec taraudage, système blindé. Avec revêtement de protection en caoutchouc pour protéger les surfaces sensibles. Grâce au revêtement de protection en caoutchouc, le coefficient de frottement augmente de sorte que des efforts élevés de déplacement latéral peuvent être obtenus.

Plage de température :

60 °C max.


Indication de dessin :

1) Surface de contact

2) Aimant

3) Caoutchouc

Dessins



Aperçu des articles

Aimant plat avec taraudage en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc

Référence	D	D2	H	Force d'attraction en N
K0562.00	18	M4	6	25
K0562.01	22	M4	6	35
K0562.02	31	M5	6	75
K0562.03	43	M4	6	85
K0562.04	66	M6	8,5	180
K0562.05	88	M6	8	420

Aimant plat avec taraudage en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc

Aperçu des articles

