

Broches série longue, forme E

Description de l'article/illustrations du produit



Description


Matière :

Poignée plastique thermdurcissable PF 31.
tige en acier 1.0718 ou inox 1.4305.

Finition :

Plastique thermdurcissable noir, poli brillant.
Acier bruni ou inox naturel.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Finition	Forme	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.608X35	acier	E	8	M6	17	35	9	45
K0179.608X50	acier	E	8	M6	17	50	9	45
K0179.608X65	acier	E	8	M6	17	65	9	45
K0179.610X50	acier	E	10	M8	23	50	13	61
K0179.610X65	acier	E	10	M8	23	65	13	61
K0179.610X80	acier	E	10	M8	23	80	13	61
K0179.610X100	acier	E	10	M8	23	100	13	61
K0179.612X65	acier	E	12	M10	29	65	15	71
K0179.612X80	acier	E	12	M10	29	80	15	71
K0179.612X100	acier	E	12	M10	29	100	15	71
K0179.612X125	acier	E	12	M10	29	125	15	71
K0179.614X80	acier	E	14	M12	29	80	16	71
K0179.614X100	acier	E	14	M12	29	100	16	71
K0179.614X125	acier	E	14	M12	29	125	16	71
K0179.614X160	acier	E	14	M12	29	160	16	71
K0179.1608X35	acier inoxydable	E	8	M6	17	35	9	45
K0179.1608X50	acier inoxydable	E	8	M6	17	50	9	45
K0179.1608X65	acier inoxydable	E	8	M6	17	65	9	45
K0179.1610X50	acier inoxydable	E	10	M8	23	50	13	61
K0179.1610X65	acier inoxydable	E	10	M8	23	65	13	61
K0179.1610X80	acier inoxydable	E	10	M8	23	80	13	61
K0179.1610X100	acier inoxydable	E	10	M8	23	100	13	61
K0179.1612X65	acier inoxydable	E	12	M10	29	65	15	71
K0179.1612X80	acier inoxydable	E	12	M10	29	80	15	71
K0179.1612X100	acier inoxydable	E	12	M10	29	100	15	71
K0179.1612X125	acier inoxydable	E	12	M10	29	125	15	71
K0179.1614X80	acier inoxydable	E	14	M12	29	80	16	71
K0179.1614X100	acier inoxydable	E	14	M12	29	100	16	71
K0179.1614X125	acier inoxydable	E	14	M12	29	125	16	71
K0179.1614X160	acier inoxydable	E	14	M12	29	160	16	71

