

Adaptable

Rainure et filetage pour mors rapportés et inserts Grip.

Bridage multiple optionnel

Grâce à l'utilisation de vannes de renversement, il est possible de serrer plusieurs pièces. Le montage s'effectue sans outil.

Individuel

Flexible - utilisable avec toute table de machine-outil, prêt à l'emploi avec set de brides de serrage et lardons (en option).

Positionnement optimal

Rainure transversale pour l'alignement.

Préréglage rapide

Des goupilles pour un pré-positionnement rapide.

Entraînement à broche

Version mécanique-hydraulique jusqu'à 40 kN ou serrage mécanique uniquement jusqu'à 10 kN.

Des avantages convaincants :

- Précision de répétition $\leq 0,01$ mm
- Mors fixe présent à tous les niveaux (X,Y,Z)
- Plage de serrage plus grande grâce au mors étagé
- Équipement de base : 2 mors à visser et 1 manivelle
- Escamotables latéralement, avec trous de fixation pour pas de rainure compris entre 63 mm et 100 mm.