

Pomelli a lobi biopolimerici filettatura interna

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Biopolimero. Boccola in acciaio.

Versione:

Bussola zincata, passivata blu.

Vantaggi:

Questa bioplastica è realizzata interamente con materie prime rinnovabili (senza petrolio).

Conservazione di fonti fossili non rinnovabili.

Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali, gestite in modo sostenibile in Germania.

Caratteristiche:

Buona resistenza meccanica (testata, con doppio controllo della sicurezza).

Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).



Adatto per uso esterno (non biodegradabile).

Buona resistenza agli acidi forti e alle soluzioni alcaline.

Resistenza temporanea ad alcool, combustibili, oli minerali, grassi.

Disegni

(K)



Sintesi articoli

| N. ordine | Forma | Colore corpo base | D | D1 | D8 | H | H3 | T |
|-----------------|-------|--------------------------|-----|----|----|----|----|----|
| K0155.102051143 | K | faggio naturale | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| K0155.10206143 | K | faggio naturale | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| K0155.10208143 | K | faggio naturale | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |
| K0155.102081143 | K | faggio naturale | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |
| K0155.10210143 | K | faggio naturale | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |
| K0155.10210143 | K | faggio naturale | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |
| K0155.10212143 | K | faggio naturale | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |
| K0155.10205190 | K | grigio nerastro RAL 7021 | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |

Pomelli a lobi biopolimerici filettatura interna

Sintesi articoli

| N. ordine | Forma | Colore corpo base | D | D1 | D8 | H | H3 | T |
|----------------|-------|--------------------------|-----|----|----|----|----|----|
| K0155.1020690 | K | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |
| K0155.1020890 | K | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |
| K0155.10208190 | K | grigio nerastro RAL 7021 | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |
| K0155.10210190 | K | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |
| K0155.1021090 | K | grigio nerastro RAL 7021 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |
| K0155.10212190 | K | grigio nerastro RAL 7021 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |