

## Pomelli a lobi biopolimerici simili a DIN 6336

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

#### Materiale:

Biopolimero. Boccola e/o gambo filettato in acciaio.

#### Versione:

Bussola o gambo filettato zincati, passivati blu.

Faggio naturale con fibre di faggio o colorato in grigio nerastro.

#### Vantaggi:

Questa bioplastica è realizzata interamente con materie prime rinnovabili (senza petrolio).

Conservazione di fonti fossili non rinnovabili.

Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali, gestite in modo sostenibile in Germania.

#### Caratteristiche:

Buona resistenza meccanica (testata, con doppio controllo della sicurezza).


Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).

Adatto per uso esterno (non biodegradabile).

Buona resistenza agli acidi forti e alle soluzioni alcaline.

Resistenza temporanea ad alcool, combustibili, oli minerali, grassi.

### Disegni



### Sintesi articoli

#### Pomelli a lobi biopolimerici simili a DIN 6336, filettatura interna

N. ordine	Forma	Colore corpo base	D	D1	D8	H	H3	L	T
K0155.102051143	K	faggio naturale	M5	32	14	20	10	-	10
K0155.10206143	K	faggio naturale	M6	32	14	20	10	-	10
K0155.10208143	K	faggio naturale	M8	40	18	25	13	-	14
K0155.102081143	K	faggio naturale	M8	50	22	32	17	-	14
K0155.102101143	K	faggio naturale	M10	40	18	25	13	-	14
K0155.10210143	K	faggio naturale	M10	50	22	32	17	-	14
K0155.102121143	K	faggio naturale	M12	50	22	32	17	-	18
K0155.10205190	K	grigio nerastro RAL 7021	M5	32	14	20	10	-	10

## Pomelli a lobi biopolimerici simili a DIN 6336

### Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Colore corpo base	D	D1	D8	H	H3	L	T
K0155.1020690	K	grigio nerastro RAL 7021	M6	32	14	20	10	-	10
K0155.1020890	K	grigio nerastro RAL 7021	M8	40	18	25	13	-	14
K0155.10208190	K	grigio nerastro RAL 7021	M8	50	22	32	17	-	14
K0155.10210190	K	grigio nerastro RAL 7021	M10	40	18	25	13	-	14
K0155.1021090	K	grigio nerastro RAL 7021	M10	50	22	32	17	-	14
K0155.10212190	K	grigio nerastro RAL 7021	M12	50	22	32	17	-	18
K0155.104061143X15	L	faggio naturale	M6	32	14	20	10	15	-
K0155.10408143X20	L	faggio naturale	M8	32	14	20	10	20	-
K0155.104081143X25	L	faggio naturale	M8	40	18	25	13	25	-
K0155.10410143X25	L	faggio naturale	M10	40	18	25	13	25	-
K0155.104101143X25	L	faggio naturale	M10	50	22	32	17	25	-
K0155.10412143X25	L	faggio naturale	M12	50	22	32	17	25	-
K0155.10406190X15	L	grigio nerastro RAL 7021	M6	32	14	20	10	15	-
K0155.1040890X20	L	grigio nerastro RAL 7021	M8	32	14	20	10	20	-
K0155.10408190X25	L	grigio nerastro RAL 7021	M8	40	18	25	13	25	-
K0155.1041090X25	L	grigio nerastro RAL 7021	M10	40	18	25	13	25	-
K0155.10410190X25	L	grigio nerastro RAL 7021	M10	50	22	32	17	25	-
K0155.1041290X25	L	grigio nerastro RAL 7021	M12	50	22	32	17	25	-