

Impugnatura a T in acciaio inox

Descrizione articolo/immagini prodotto




Descrizione

Materiale:
Acciaio inox 1.4308.

Versione:
elettrolucidato o sabbiato.

Disegni



Sintesi articoli

Impugnatura a T in acciaio inox

N. ordine	Superficie corpo base	A	B	D	D3	H	H1	T
K1203.55061	sabbiata	55,2	12,3	M6	14	32,9	21	12
K1203.55081	sabbiata	55,2	12,3	M8	14	32,9	21	12
K1203.65061	sabbiata	65,3	14	M6	16	37	22,7	16
K1203.65081	sabbiata	65,3	14	M8	16	37	22,7	16
K1203.65101	sabbiata	65,3	14	M10	16	37	22,7	16
K1203.75101	sabbiata	75,3	17,8	M10	20	41,2	24,9	16
K1203.75121	sabbiata	75,3	17,8	M12	20	41,2	24,9	16
K1203.55062	lucidatura elettrolitica	55,2	12,3	M6	14	32,9	21	12
K1203.55082	lucidatura elettrolitica	55,2	12,3	M8	14	32,9	21	12
K1203.65062	lucidatura elettrolitica	65,3	14	M6	16	37	22,7	16
K1203.65082	lucidatura elettrolitica	65,3	14	M8	16	37	22,7	16
K1203.65102	lucidatura elettrolitica	65,3	14	M10	16	37	22,7	16
K1203.75102	lucidatura elettrolitica	75,3	17,8	M10	20	41,2	24,9	16
K1203.75122	lucidatura elettrolitica	75,3	17,8	M12	20	41,2	24,9	16

