


Sistemi di bloccaggio multipli battute morbide

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Listello base, battute e dispositivo di serraggio a cuneo in acciaio da bonifica.

Versione:


Dentatura con tempratura superficiale e rettificata.

Segmenti di bloccaggio temprati e bruniti.

Nota:

I segmenti di bloccaggio possiedono in base alla grandezza 3 mm (K0903.08) o 5 mm (K0903.12, K0903.16) di maggiorazione per la lavorazione per ganascia di serraggio.

Disegni



Sintesi articoli

Sistemi di bloccaggio multipli battute morbide

Sintesi articoli

Sistemi di bloccaggio multipli battute morbide

N. ordine	A min.	A max.	B	C	D	E	F	G Vite a testa cilindrica DIN 912	H	H1	L	L1	L2	Forza di bloccaggio ca. kN	Peso kg
K0903.08	36,5	39,5	24	31	12H6	2,5	M5	M8x25	40	55	199	150	50	11	1,397
K0903.12	54	59,5	48	50	12F7	5	M8	M12x30	50	72	249	200	50	23	4,9
K0903.16	65	72	48	50	16F7	5	M8	M16x40	63	92	249	200	50	38	6,522