

Colonna di montaggio a 4 lati senza fori modulari

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

GJL 300.

Versione:

Superfici di riferimento con finitura di precisione.


Le superfici di serraggio sono dotate di una maggiorazione di 0,5 mm.

Nota:

I cubi sono adattati alle piastre per macchine utensili conformi a DIN 55201 e JIS 6337-1980.


I golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Un coperchio evita che le cavità delle squadre si riempiano di trucioli.

Disegni



Colonna di montaggio a 4 lati senza fori modulari

Disegni



Sintesi articoli

Colonna di montaggio a 4 lati senza fori modulari

N. ordine	A	B	C	D	E	E1	G	H	Peso ca. kg
K0805.0040251	553	550	55	251±0,2	200	125,5 ±0,2	20	50	183
K0805.005030	553	550	75	301±0,2	250	150,5 ±0,2	20	50	231
K0805.0050301	653	650	75	301±0,2	250	150,5 ±0,2	20	50	268