


Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Descrizione del prodotto:

Forma A con perno di posizionamento.

Forma B senza perno di posizionamento.

Forma C senza perno di posizionamento con leva di serraggio.

Materiale:

Acciaio da bonifica.

Versione:

brunito.

Nota:

La leva di serraggio della forma C può essere allineata in modo semplice con incrementi di 30° allentando il perno filettato.

Montaggio:

Vedere il disegno (forma A).

Vantaggi:


- Design compatto e piatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti

Nota disegno:


- 1) Posizione iniziale Serraggio
- 2) Posizione finale Serraggio
- 3) Perno filettato

Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico

Disegni




Istruzioni di montaggio:



Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico

Disegni



Sintesi articoli

Morsetto di bloccaggio piatto con eccentrico

N. ordine	Forma	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	L	L1	L2	R	SW	Corsa S	Forza di bloccaggio kN	Forza manuale FH N	Coppia di serraggio max. Nm
K1696.00130	A	32	24	5	24	-	4,5	4	-	5	4	3	2	2	-	-	-	21	19	10	-	3	0,8	1,3	-	2,1
K1696.10400	B	45	38	8	36	-	5,2	-	-	10	-	6	3	5	-	-	-	33,5	30,5	15	-	6	1	4	-	10
K1696.10600	B	70	60	12	55	-	8,2	-	-	15	-	9	5	7	-	-	-	50	46	22	-	10	2	6	-	27
K1696.20600	C	70	60	12	55	12	8,2	19	M5x5	15	-	9	5	7	30	46	18	50	46	22	100	-	2	6	280	-
K1696.20400	C	45	38	8	36	8	5,2	13	M4x4	10	-	6	3	5	20	30	12	33,5	30,5	15	63	-	1	4	170	-

