


## Piastre d'appoggio in ghisa grigia con cave a T

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

#### Materiale:

GJL 300.

#### Versione:

Superfici di appoggio e serraggio rettificate.

#### Nota:

Le piastre di base con cave a T sono utilizzate per il montaggio di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulle tavole delle macchine.

Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio.

Le due perforazioni direzionali servono per allineare la piastra sulla tavola della macchina.

I fori di montaggio vengono realizzati dal cliente in base alla tavola della macchina.

Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre.


I golfari maschio con tasselli a T per il trasporto sono inclusi nella consegna.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

#### Nota disegno:

1) Foro di posizionamento

### Disegni



## Piastre d'appoggio in ghisa grigia con cave a T

### Sintesi articoli

#### Piastre base in ghisa grigia con cave a T

N. ordine	L	B	H	H4	D2	L6	L9	BN=Larghezza cava	NL=N. di fori in direzione longitudinale	NB=N. di fori in direzione trasversale
K0800.31440060	600	400	60	23	30	500	100	14	5	3
K0800.31450060	600	500	60	23	30	500	100	14	5	4
K0800.31460060	600	600	60	23	30	500	100	14	5	5
K0800.31440080	800	400	60	23	30	700	100	14	7	3
K0800.31445090	900	450	60	23	30	800	100	14	8	3
K0800.31450100	1000	500	60	23	30	900	100	14	9	4
K0800.31460120	1200	600	60	23	30	1100	100	14	11	5
K0800.31840060	600	400	75	30	30	500	100	18	5	3
K0800.31850060	600	500	75	30	30	500	100	18	5	4
K0800.31860060	600	600	75	30	30	500	100	18	5	5
K0800.31840080	800	400	75	30	30	700	100	18	7	3
K0800.31845090	900	450	75	30	30	800	100	18	8	3
K0800.31850100	1000	500	75	30	30	900	100	18	9	4
K0800.31860120	1200	600	75	30	30	1100	100	18	11	5